

## 全視線變色鏡片規格

鏡片品種	全視線變色鏡片			
折射率	1.5	1.5 Orma Thin	1.6	1.67
設計	球面	球面	球面	球面
比重	1.31g/cm <sup>3</sup>	1.31g/cm <sup>3</sup>	1.34g/cm <sup>3</sup>	1.35g/cm <sup>3</sup>
色散	58.00	58.00	40.00	32.00
現成鏡片度數	*Sph +2.00 ~ -4.00 / Cyl -2.00	*Sph +3.00 ~ -3.00 / Cyl -2.00	*Sph +6.00 ~ -10.00 / Cyl -2.00	*Sph -4.00 ~ -10.00 / Cyl -2.00
訂造鏡片聯合度數範圍	+7.50D ~ -13.00D	-	+10.50D ~ -16.00D	+9.00D ~ -16.00D
鏡片顏色	茶 / 灰	灰	茶 / 灰	現成：灰 訂造：茶 / 灰
防反光鍍膜	是	是	是	是
水銀鍍膜*	否	否	否	否
全能抗污膜*	是	否	是	是
染色*	否	否	否	否
紫外光保護膜	是	是	是	是

鏡片品種	全視線變色鏡片	
折射率	1.53 衛瞳	1.6 衛目
設計	球面	球面
比重	1.11g/cm <sup>3</sup>	1.2g/cm <sup>3</sup>
色散	45.00	30.00
現成鏡片度數	-	*+4.00D ~ -4.00D / Cyl +/-2.00D
訂造鏡片聯合度數範圍	+8.00D ~ -8.00D	+6.00D ~ -10.00D
鏡片顏色	茶 / 灰	現成：茶 / 灰 訂造：茶 / 灰
防反光鍍膜	是	是
水銀鍍膜	否	否
全能抗污膜	是	是
染色	否	否
紫外光保護膜	是	是



\* 可供應緊急訂單

# 全視線 XTRActive™ Transitions

## 全視線 XTRActive 變色鏡片規格

鏡片品種	全視線XTRActive變色鏡片		
折射率	1.5	1.6	1.67
設計	球面	球面	球面
比重	1.31g/cm <sup>3</sup>	1.34g/cm <sup>3</sup>	1.35g/cm <sup>3</sup>
色散	58.00	40.00	32.00
現成鏡片度數	* Sph+2.00 ~ -4.00/ Cyl-2.00 * Sph+0.25 ~ +4.00/ Cyl-2.00	-	-
訂造鏡片 聯合度數範圍	+7.50 ~ -13.00	+10.50 ~ -16.00	+9.00 ~ -16.00
鏡片顏色	灰	灰	灰
防反光鍍膜	是	是	是
水銀鍍膜 ▲	是	是	是
全能抗污膜 ▲	是	是	是
染色	否	否	否
紫外光保護膜	是	是	是

鏡片品種	全視線XTRActive變色鏡片
折射率	1.53 街瞳
設計	球面
比重	1.11g/cm <sup>3</sup>
色散	45.00
現成鏡片度數	-
訂造鏡片 聯合度數範圍	+8.00 ~ -8.00
鏡片顏色	灰
防反光鍍膜	是
水銀鍍膜 ▲	是
全能抗污膜 ▲	是
染色	否
紫外光保護膜	是

- \* 可供應緊急訂單
- ▲ 只供應訂造鏡片

